

Garant**Plstěný leštící vějíř Ø stopky 6 mm, Typ: ZY4020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552212 ZY4020
GTIN	4045197722775
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Vějířovitě okolo stopky umístěná plst'.

Použití:

Leštící práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

Upozornění:

Plstěné leštící vějíře / kartáče se musí používat společně s **brusnými a leštícími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: střední

Ø hlavy: 40 mm

Délka hlavy: 20 mm

Stopka Ø: 6 mm

Technický popis

Ø hlavy	40 mm
Stopka Ø	6 mm
Délka hlavy	20 mm

Stupeň tvrdosti	střední
Druh produktu	Lešticí tělísko

Příslušenství

Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150
Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280
Blok lešticí pasty Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE