

HOLEX**Vějířovité brusné pouzdro (ZA) zrno 80 střední, Ø pouzdra×šířka pouzdra: 30X30mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	553822 30X30
GTIN	4045197723178
Třída artiklu	52E

Popis

Provedení:

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Brusné lamely z tkaniny se zirkonovým korundem (ZA), obtočené těsně okolo stabilního jádra. Díky rovnoměrnému opotřebení jednotlivých lamel se uvolňuje neustále nová brusná tkanina a zvyšuje se několikrát životnost a výkon úběru.

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Pro agresivní plošné broušení jako alternativa k brusným pouzdrům nebo vějířovitým brusným kotoučům. Použití výlučně ve směru otáčení nosného tělesa, směr otáčení je označen na jádru pouzdra.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.

Technický popis

Šířka pouzdra	30 mm
Maximální počet otáček	19100 min ⁻¹
Zrnitost	80
Ø pouzder	30 mm
Vnější Ø	45 mm
Stupeň jemnosti	střední
Brusivo	Zirkonový korund
Zkratka brusiva	ZA
Tvar pouzdra	válcová
Druh produktu	Vějířovité brusné pouzdro

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Nosič brusných pouzder drážkovaný, Ø stopky 6 mm Ø
hlavy×délka hlavy 30X30 mm

553600 30X30