

**Těsnicí prostředek na závity, 50 ml, ID výrobce: 53-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Třída artiklu	08G

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásky a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Hydraulické a pneumatické těsnění se střední pevností, bezprostřední těsnost při nízkém tlaku, **bez označení**.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Pro velikost palcových závitů	3/4 palec
Označení výrobce	53-14
Funkční pevnost dle	1 - 3 h

Minimální moment uvolnění	8 - 12 Nm
Pro velikost závitů M až	M20
Skladovací teplota	10 - 25 °C
Dynamická viskozita	430 - 630 mPas
Pro druh závitu	všechny
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Plnicí množství	50 ml
Tvar	kapalný
Dotyková pevnost za	10 - 20 min
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Vlastnost	Fluoreskující pod UV světlem
Bod vzplanutí	100 °C
Vhodné pro materiál	Kov
Barva	hnědá
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Demontáž	se speciálním nástrojem
Třída pevnosti	Střední pevnost
Hustota	1,1 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky

Příslušenství

Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7061	083391 7061
Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7063	083392 7063