

**Těsnicí prostředek na závity, 50 ml, ID výrobce: 58-11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Třída artiklu	08G

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Střední pevnost, těsnění trubek a závitů, schválení NSF-P1, **bez označení**.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Funkční pevnost dle	1 - 2 h
Minimální moment uvolnění	18 - 24 Nm
Pro velikost závitů M až	M56

Označení výrobce	58-11
Pro velikost palcových závitů	2 palec
Pro druh závitu	všechny
Dotyková pevnost za	15 - 30 min
Dynamická viskozita	20000 - 80000 mPas
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Vhodné pro oblast použití	všechna závitová spojení
Plnicí množství	50 ml
Vhodné pro materiál	Kov
Barva	žlutá
Tvar	kapalný
Maximální rozměr štěrbin	0,3 mm
Skladovací teplota	10 - 25 °C
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Bod vzplanutí	100 °C
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Třída pevnosti	Střední pevnost
Demontáž	se speciálním nástrojem
Hustota	1,1 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky

Příslušenství

Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7063	083392 7063
Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7061	083391 7061