

Garant GRIDLINE

**Odsazená podnož, Výška podnože: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927040 800
GTIN	4062406107840
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výtuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.

Odsazené podnože se smějí přestavovat jen na pojízdné podnože.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

**Technický popis**

Šířka	50 mm
Výška	800 mm
Vhodné pro hloubku desky	750 mm
Hmotnost	6,3 kg

Hloubka	475 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

## Příslušenství

Vyrovnání výšky pracovních stolů GridLine Typ M12	927090 M12
Kluzák, 2dílná sada Typ 2	927092 2