

Garant GRIDLINE

Kolečka Sada 2dílná, Typ: 2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927202 2
GTIN	4062406108076
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Kolečka o průměru 125 mm. Ideální i na nerovný podklad. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální chod díky kvalitních kuličkovým ložiskům, Ø 125 mm, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem a nízkou hlučností při jízdě.

Nosnost na kolo 200 kg. Maximální nosnost při použití 4 koleček: 600 kg. Sada skládající se ze 2 řídicích koleček s brzdou a aretací otočného věnce, včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Pozinkováno, nelze konfigurovat.

Upozornění:

Instalace koleček zvyšuje pracovní výšku pracovního stolu o 150 mm.

Technický popis

Výška	150 mm
Nosnost jednoho kusu	200 kg
Konstrukční výška	180 mm
Ø koleček	125 mm

Hmotnost	2,2 kg
Druh produktu	Role