

HOLEX**Brusné pouzdro kónické (CER) zrna 40 hrubé, Největší Ø pouzdra×šířka pouzdra: 20X63mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 553875 20X63 |
| GTIN | 4045197723321 |
| Třída artiklu | 52E |

Popis**Provedení:**

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna.

Keramické zrna (CER).

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553830.

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------|
| Zrnitost | 40 |
| Šířka pouzdra | 63 mm |
| největší Ø pouzdra | 20 mm |
| Stupeň jemnosti | hrubé |
| Brusivo | Keramické zrna |

| | |
|-----------------|----------------|
| Zkratka brusiva | Keramické |
| Tvar pouzdra | kónický |
| Druh produktu | Brusné pouzdro |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

Nosič brusných pouzder s drážkami, kónický Ø stopky 6 mm
Největší Ø×délka hlavy 20X63 mm

553830 20X63