

Garant GRIDLINE

Korpus skříňky 16G se zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuvek: 800/6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927300 800/6
GTIN	4062406108175
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Výška	800 mm
Hloubka	650 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka	350 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20

Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná výška	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka	400 mm
Hmotnost	65,5 kg
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Počet dvířek	0
Počet zásuvek	6
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm

927500 75

Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927500 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927500 100
Skříňka 16G pro individuální osazení se zásuvkami Výška 800 mm	927412 800
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21