

Garant GRIDLINE

Korpus skříňky 16G se zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuvek: 400/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927300 400/3
GTIN	4062406108144
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 150

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Užitná výška pro zásuvky	325 mm
Počet dvířek	0
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka	350 mm
Hmotnost	34,1 kg

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Počet zásuvek	3
Výška	400 mm
Šířka	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná výška	325 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Hloubka	650 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927500 150
	927412 400

Skříňka 16G pro individuální osazení se zásuvkami Výška
400 mm

Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10

951025 10

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21

914227 KO21