

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem, Výška / počet zásuvek: 800**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927310 800
GTIN	4062406108373
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Výška dvířek mm: 700

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Užitná výška	700 mm
Šířka	400 mm

Výška	800 mm
Počet dvířek	1
Hmotnost	26,8 kg
Počet zásuvek	0
Užitná výška dvířek	700 mm
Hloubka	650 mm
Výška dvířek	700 mm
Užitná šířka	350 mm
Doraz dvířek	pravý
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12