

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuvek: 900/2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927305 900/2
GTIN	4062406108335
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75

Výška dvířek mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Hmotnost	43,7 kg
----------	---------

Počet zásuvek	2
Užitná výška dvířek	625 mm
Užitná šířka	350 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Počet dvířek	1
Doraz dvířek	pravý
Hloubka	650 mm
Šířka	400 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná výška pro zásuvky	150 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	900 mm
Výška dvířek	625 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21