

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem, Výška / počet zásuvek: 900**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927310 900
GTIN	4062406108380
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Výška dvířek mm: 800

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Hloubka	650 mm
Šířka	400 mm

Počet zásuvek	0
Hmotnost	32,6 kg
Užitná výška	800 mm
Výška	900 mm
Počet dvířek	1
Doraz dvířek	pravý
Výška dvířek	800 mm
Užitná výška dvířek	800 mm
Užitná šířka	350 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12
Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12