

Garant GRIDLINE

**Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem, Výška / počet zásuvek: 600****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927310 600
GTIN	4062406108359
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Dveře s pravým dorazem.

**Osazení:**

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

**Technický popis**

Šířka	400 mm
Doraz dvířek	pravý

Užitná šířka	350 mm
Výška	600 mm
Počet zásuvek	0
Hloubka	650 mm
Hmotnost	21,4 kg
Počet dvířek	1
Užitná výška dvířek	525 mm
Výška dvířek	525 mm
Užitná výška	525 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12