

Garant GRIDLINE

**Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuvek: 800/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dveře s pravým dorazem.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

**Technický popis**

Doraz dvířek	pravý
--------------	-------

Počet zásuvek	2
Užitná výška pro zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Počet dvířek	1
Hloubka	650 mm
Užitná šířka	350 mm
Výška dvířek	525 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška dvířek	525 mm
Výška	800 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka	400 mm
Hmotnost	41,3 kg
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem pro vlastní osazení se zásuvkami Výška / výška dvířek 800/525 mm	927420 800/525
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21