

Garant GRIDLINE

Pojízdňý kontejner se zásuvkami 16G, 12×20G, Výška skříňky v mm / počet zásuvek: 400/4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927315 400/4
GTIN	4062406108397
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky.

S černou plastovou odkládací plochou a dvousložkovými madly Haptoprene®. Se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách (řídící kolečka s brzdou a aretací otočného věnce), Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Zásuvky se systemem odblokování **jednotlivých zásuvek**, který brání otevření zásuvek během přepravy. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 100

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Nezasouvat pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301 – 920316.

Technický popis

Provedení zvýšené hrany	4-stranný
Počet zásuvek	4
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Ø koleček	125 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	50,1 kg
Užitná výška	325 mm
ComfortClose	ne
Výška	600 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Odkládací police	ano
Hloubka	740 mm
Počet dvířek	0
Se zvýšenou hranou	ano
Maximální nosnost	600 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	420 mm
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Výška zásuvkové skříňky	400 mm
Šířka zásuvkové skříňky	400 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	325 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20

Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná šířka zásuvky v G	12
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Korpus nahoře otevřený	ne
Užitná výška pro zásuvky	325 mm
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Dílenský pojízdný kontejner

Příslušenství

Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 12	951020 12
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100 mm	927505 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75 mm	927505 75
Skříňka 16G pojízdná pro individuální osazení se zásuvkami Výška pouzdra 400 mm	927430 400
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21