

Garant GRIDLINE

**Skříňka 16G vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan a svěrák,
Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927321 800
GTIN	4062406108496
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí. Dveře zamykatelné pomocí **zámků s cylindrickou vložkou**. Zásuvka není zamykatelná.

Vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan č. 967565, vel. 120 a svěrák č. 967100, vel. 120 (není součástí dodávky).

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Hmotnost	39,2 kg
Počet zásuvek	1
Šířka	400 mm
Výška	800 mm
Hloubka	650 mm

Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná šířka	280 mm
Užitná výška	570 mm
Užitná hloubka	600 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Tloušťka materiálu	1 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

Příslušenství

Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem Šířka čelistí svěráku 120 mm	967565 120
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 12	951020 12
Paralelní svěrák Šířka čelistí 120 mm	967100 120
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12