

Garant GRIDLINE

Pojízdňý kontejner se zásuvkami 16G, 12×20G, Výška skříňky v mm / počet zásuvek: 500/4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927315 500/4
GTIN	4062406108410
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky.

S černou plastovou odkládací plochou a dvousložkovými madly Haptoprene®. Se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách (řídící kolečka s brzdou a aretací otočného věnce), Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Zásuvky se systemem odblokování **jednotlivých zásuvek**, který brání otevření zásuvek během přepravy. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Nezasouvat pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301 – 920316.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Šířka	420 mm
Provedení zvýšené hrany	4-stranný
Odkládací police	ano
ComfortClose	ne
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hloubka	740 mm
Hmotnost	53,6 kg
Výška	700 mm
Maximální nosnost	600 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Se zvýšenou hranou	ano
Ø koleček	125 mm
Počet dvířek	0
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet zásuvek	4
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná výška	425 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	425 mm
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Šířka zásuvkové skříňky	400 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12

Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Korpus nahoře otevřený	ne
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	425 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Dílenský pojízdný kontejner

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100 mm	927505 100
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 12	951020 12
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200 mm	927505 200
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 50 mm	927505 50
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75 mm	927505 75
Skříňka 16G pojízdná pro individuální osazení se zásuvkami Výška pouzdra 500 mm	927430 500
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21

