

Garant GRIDLINE

**Skříňka 16G vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan a svěrák,  
Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927321 900
GTIN	4062406108502
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí. Dveře zamykatelné pomocí **zámků s cylindrickou vložkou**. Zásuvka není zamykatelná.

Vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan č. 967565, vel. 120 a svěrák č. 967100, vel. 120 (není součástí dodávky).

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Šířka	400 mm
Hmotnost	42,3 kg
Počet zásuvek	1
Hloubka	650 mm
Výška	900 mm

Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná šířka	280 mm
Užitná hloubka	600 mm
Užitná výška	670 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka materiálu	1 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

## Příslušenství

Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem Šířka čelistí svěráku 120 mm	967565 120
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Paralelní svěrák Šířka čelistí 120 mm	967100 120
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 12	951020 12