

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G kompletní se sklopným a výškově nastavitelným stojanem a svěrákem, Výška: 600mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927320 600
GTIN	4062406108434
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí. Dveře zamykatelné pomocí **zámků s cylindrickou vložkou**. Zásuvka není zamykatelná.

Se sklopným a výškově nastavitelným stojanem GARANT č. 967565 vel. 120 a svěrákem č. 967100 vel. 120.

Osazení:

Výška dvířek mm: 525

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Šířka	400 mm
Výška	600 mm
Hmotnost	43,5 kg
Hloubka	650 mm

Užitná hloubka	600 mm
Užitná výška	570 mm
Užitná šířka	280 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

Příslušenství

Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem Šířka čelistí svěráku 120 mm	967565 120
Paralelní svěrák Šířka čelistí 120 mm	967100 120
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12