



Základní držák eco, Výška planžety h₅ / výška stopky h: 26/20 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	273868 26/20
GTIN	4045197722928
Třída artiklu	21W

Popis

Upozornění:

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínací GARANT eco č. 319001 – 319886.

vnitřní chlazení: ano

Upínka: 279991

Upínací šroub: 279990

Výška planžety h₅: 26 mm

h₄: 20 mm

h₂: 11 mm

h₃: 49 mm

b: 20 mm

b₃: 43 mm

Technický popis

Výška stopky h	20 mm
Délka odseku b	20 mm
Šířka stopky b ₃	43 mm
h ₄	20 mm

h ₃	49 mm
h ₂	11 mm
Celková délka L _{celk.}	78 mm
vnitřní chlazení	ano
Upínka	279840 2
Upínací šroub	279815 14

Příslušenství

Upínka	279991
Upínací šroub	279990
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500