

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G kompletní se sklopným a výškově nastavitelným stojanem a svěrákem, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927320 800
GTIN	4062406108458
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí. Dveře zamykatelné pomocí **zámků s cylindrickou vložkou**. Zásuvka není zamykatelná.

Se sklopným a výškově nastavitelným stojanem GARANT č. 967565 vel. 120 a svěrákem č. 967100 vel. 120.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 150

Výška dvířek mm: 525

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet zásuvek	1
Šířka	400 mm
Výška	800 mm

Hloubka	650 mm
Hmotnost	58,8 kg
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná výška	570 mm
Užitná hloubka	600 mm
Užitná šířka	280 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka materiálu	1 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

Příslušenství

Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 12	951020 12
Paralelní svěrák Šířka čelistí 120 mm	967100 120
Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem Šířka čelistí svěráku 120 mm	967565 120
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Skříňka 16G vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan a svěrák Výška 800 mm	927321 800