

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G kompletní se sklopným a výškově nastavitelným stojanem a svěrákem, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927320 900
GTIN	4062406108465
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí. Dveře zamykatelné pomocí **zámku s cylindrickou vložkou**. Zásuvka není zamykatelná.

Se sklopným a výškově nastavitelným stojanem GARANT č. 967565 vel. 120 a svěrákem č. 967100 vel. 120.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 150

Výška dvířek mm: 625

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Šířka	400 mm
Výška	900 mm
Počet zásuvek	1

Hloubka	650 mm
Hmotnost	61,9 kg
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná šířka	280 mm
Užitná výška	670 mm
Užitná hloubka	600 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Tloušťka materiálu	1 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

Příslušenství

Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 12	951020 12
Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem Šířka čelistí svěráku 120 mm	967565 120
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Paralelní svěrák Šířka čelistí 120 mm	967100 120
Skříňka 16G vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan a svěrák Výška 900 mm	927321 900