

Garant GRIDLINE

**Skříňka 16G vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan a svěrák,  
Výška: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927321 600
GTIN	4062406108472
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí. Dveře zamykatelné pomocí **zámků s cylindrickou vložkou**. Zásuvka není zamykatelná.

Vhodná pro sklopný a výškově nastavitelný stojan č. 967565, vel. 120 a svěrák č. 967100, vel. 120 (není součástí dodávky).

**Osazení:**

Výška dvířek mm: 525

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Hmotnost	23,9 kg
Šířka	400 mm
Výška	600 mm
Hloubka	650 mm

Užitná hloubka	600 mm
Užitná šířka	280 mm
Užitná výška	570 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

## Příslušenství

Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem Šířka čelistí svěráku 120 mm	967565 120
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Paralelní svěrák Šířka čelistí 120 mm	967100 120