

Garant GRIDLINE

Energetický blok s navíječkou kabelů a hadic, Výška: 700mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927329 700
GTIN	4062406108632
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí.

Osazený proudovými moduly 2 x č. 928470 vel. DE250V/1, navíječka hadic/kabelů je pevně přišroubovaná ke dnu skříňky. Délka navíječky kabelů 10 m. Délka navíječky hadic 10 m.

Připojení zásuvné spojky NW 7,2 a rychlospojky. S rychlospojkou. Maximální tlak 12 bar.

Osazení:

Modul č. 928470: 2 x vel. DE250V/1; 1 x vel. 0/1

Lakování:

Korpus a moduly světle šedá RAL 7035, čelo antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Je možné další individuální osazení moduly č. 928470. Dodržujte maximální počet modulů.

Technický popis

Šířka	400 mm
Výška	700 mm
Hmotnost	34,2 kg
Hloubka	650 mm

Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Zdroj energie	Síťový provoz
Počet zásuvek typ F	2
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí	250 V
Zásuvka typ	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

Příslušenství

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DE250V/1	928470 DE250V/1