

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G s proudovými moduly a moduly na stlačený vzduch, Výška: 700mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927325 700
GTIN	4062406108519
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí.

Osazená proudovými moduly a moduly na stlačený vzduch: 2 × modul č. 928470 vel. DE250V/1, 1 × modul č. 928470 vel. AIR/S.

Osazení:

Moduly č. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. AIR/S; 1 × vel. 0/3

Lakování:

Korpus a moduly světle šedá RAL 7035. Čelo antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Je možné další individuální osazení moduly č. 928470. Dodržujte maximální počet modulů.

Technický popis

Hloubka	650 mm
Výška	700 mm
Hmotnost	22,7 kg
Šířka	400 mm

Zdroj energie	Síťový provoz
Počet zásuvek typ F	2
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Zásuvka typ	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

Příslušenství

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu AIR/S	928470 AIR/S
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul Druh modulu AIR/S	933913 AIR/S