

Garant GRIDLINE

**Energetický blok s navíječkou hadic, Výška: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927328 600
GTIN	4062406108588
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříňka 16G se stabilní ocelovou konstrukcí.

Osazený proudovými moduly 2 x č. 928470 vel. DE250V/1, navíječka hadic/kabelů je pevně přišroubovaná ke dnu skříňky. Délka navíječky kabelů 10 m. Délka navíječky hadic 10 m.

Připojení zásuvné spojky NW 7,2 a rychlospojky. S rychlospojkou. Maximální tlak 12 bar.

**Osazení:**

Modul č. 928470: 2 x vel. DE250V/1; 1 x vel. 0/1

**Lakování:**

Korpus a moduly světle šedá RAL 7035, čelo antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Je možné další individuální osazení moduly č. 928470. Dodržujte maximální počet modulů.

**Technický popis**

Výška	600 mm
Hmotnost	25,4 kg
Hloubka	650 mm
Šířka	400 mm

Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Počet zásuvek typ F	2
Zásuvka typ	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

## Příslušenství

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DE250V/1	928470 DE250V/1