

**Základní držák eco, Výška planžety h₅ / výška stopky h: 26/25 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	273868 26/25
GTIN	4045197722935
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínací GARANT eco č. 319001 – 319886.

vnitřní chlazení: ano

Upínka: 279991

Upínací šroub: 279990

Výška planžety h₅: 26 mm

h₄: 25 mm

h₂: 6 mm

h₃: 49 mm

b: 25 mm

b₃: 48 mm

Technický popis

h ₄	25 mm
h ₂	6 mm
Výška stopky h	25 mm
Délka odseku b	25 mm

h ₃	49 mm
Šířka stopky b ₃	48 mm
Celková délka L _{celk.}	90 mm
vnitřní chlazení	ano
Upínka	279840 2
Upínací šroub	279815 14

Příslušenství

Upínací šroub	279990
Upínka	279991
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500