

**HOLEX****Brusné pouzdro kónické (ZA) zrno 40 hrubé, Největší Ø pouzdra×šířka pouzdra: 20X63mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553871 20X63
GTIN	4045197723307
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna.

**Zirkonový korund (ZA)** pro velký úběr materiálu, vyžaduje silnější přítlak.

**Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.**

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

**Použití:**

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

**Vhodné pro:**

Nosič brusných pouzder č. 553830.

**Technický popis**

Zrnitost	40
Šířka pouzdra	63 mm
největší Ø pouzdra	20 mm
Stupeň jemnosti	hrubé
Brusivo	Zirkonový korund

Zkratka brusiva	ZA
Tvar pouzdra	kónický
Druh produktu	Brusné pouzdro

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Nosič brusných pouzder s drážkami, kónický Ø stopky 6 mm Největší Ø×délka hlavy 20X63 mm

553830 20X63