

HOLEX**Redukční pouzdro SK / MK s utahovacím závitem, typ A, BT 40, MK vnitřní: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303092 2
GTIN	4062406109295
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Broušeno na vnitřní a vnější straně.

Použití:

Pro upnutí nástrojů se **stopkou MK**.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806.

Obvodová házivost: $\leq 8 \mu\text{m}$

Délka vyložení rozměr A: 50 mm

Vnější \varnothing D: 32 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	50 mm
Vnější \varnothing D	32 mm
Upnutí	BT 40
Norma	DIN 6383
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 8 μm
Druh produktu	Upínací adaptér

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 60° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308804 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 60° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308803 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308812 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308810 40
Tažný čep Hurco 90° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40

