

**Redukční pouzdro SK / MK s vyrážěčem, typ AD, BT 40, MK vnitřní: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303082 3
GTIN	4062406109233
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Broušeno na vnitřní a vnější straně.

Použití:

Pro upnutí nástrojů se **stopkou MK**.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806.

Obvodová házivost: $\leq 8 \mu\text{m}$

Délka vyložení rozměr A: 70 mm

Vnější \varnothing D: 40 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	70 mm
Vnější \varnothing D	40 mm
Upnutí	BT 40
Norma	DIN 6383
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 8 μm
Druh produktu	Upínací adaptér

Příslušenství

Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308812 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 60° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308803 40
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 90° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308810 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 60° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308804 40