

Garant GRIDLINE

Boční stěna, Zásuvka 20G hluboká, vhodné pro výšku sloupkového rámu: 2500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935510 2500
GTIN	4062406109578
Třída artiklu	9GK

Popis**Použití:**

K zakrytí stranových čel, ohraněný ocelový plech, šířka 30 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při použití boční stěny je na vnitřní straně sloupkového rámu potřebné pouze plechové obložení č. 935040; 935045 nebo koncová lišta č. 935442; 935462.

Z důvodů stability doporučujeme u regálů na levé a pravé straně namontovat boční stěnu.

Technický popis

Vhodné pro výšku sloupkového rámu	2500 mm
Oblast použití	Zásuvkový regál
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut názvu produktu	Zásuvka 20G hluboká
Hloubka	610 mm
Druh produktu	Boční stěna