

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem pro vlastní osazení se zásuvkami, 12x20G, Výška / výška dvířek: 800/525mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927420 800/525
GTIN	4062406109677
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G s dvířky, pro individuální osazení se zásuvkami, se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Užitná šířka	350 mm
Doraz dvířek	pravý

Užitná výška pro zásuvky	150 mm
Výška	800 mm
Výška dvířek	525 mm
Hloubka	650 mm
Hmotnost	27,1 kg
Užitná výška dvířek	525 mm
Počet výškově nastavitelných polic	1
Počet dvířek	1
Šířka	400 mm
Šířka v G	12
Hloubka v G	20
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	1 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21