

Garant GRIDLINE

**Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem pro vlastní osazení se zásuvkami, 12x20G, Výška / výška dvířek: 900/525mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927420 900/525
GTIN	4062406109684
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříňka 16G s dvířky, pro individuální osazení se zásuvkami, se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Dveře s pravým dorazem.

**Osazení:**

Počet výškově nastavitelných polic: 1

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

**Technický popis**

Počet výškově nastavitelných polic	1
Užitná výška dvířek	525 mm

Hmotnost	29 kg
Počet dvířek	1
Výška dvířek	525 mm
Užitná výška pro zásuvky	250 mm
Užitná šířka	350 mm
Šířka	400 mm
Hloubka	650 mm
Výška	900 mm
Doraz dvířek	pravý
Šířka v G	12
Hloubka v G	20
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	1 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12
Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21