

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G pojízdná pro individuální osazení se zásuvkami, 12×20G, Výška pouzdra: 400mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927430 400
GTIN	4062406109714
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G pojízdná, pro individuální osazení se zásuvkami, se stabilní ocelovou konstrukcí. S plastovou odkládací plochou ABS a 2složkovými madly Haptoprene®. Vždy se 2 pevnými a říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy. Řídicí kolečka s brzdami pro kolo a otočný věnec. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování skříňky zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříňky.

Skříňka smí být osazena jen zásuvkami č. 927505!

Nezasouvejte pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301 – 920316.

Technický popis

Se zvýšenou hranou	ano
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Potah nezanechává stopy	ano
Šířka	400 mm
Výška	600 mm
ComfortClose	ne
Ø koleček	125 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hmotnost	20,9 kg
Počet zásuvek	0
Maximální nosnost	600 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	325 mm
Počet dvířek	0
Užitná výška	325 mm
Hloubka	650 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Užitná výška pro zásuvky	325 mm
Korpus nahoře otevřený	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12x20G
Druh produktu	Dílenský pojízdný kontejner

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21

914227 KO21