

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G pojízdná pro individuální osazení se zásuvkami, 12×20G, Výška pouzdra: 500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927430 500
GTIN	4062406109738
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G pojízdná, pro individuální osazení se zásuvkami, se stabilní ocelovou konstrukcí. S plastovou odkládací plochou ABS a 2složkovými madly Haptoprene®. Vždy se 2 pevnými a říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy. Řídicí kolečka s brzdami pro kolo a otočný věnec. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování skříňky zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříňky.

Skříňka smí být osazena jen zásuvkami č. 927505!

Nezasouvejte pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301 – 920316.

Technický popis

Ø koleček	125 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Potah nezanechává stopy	ano
Šířka	400 mm
Maximální nosnost	600 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	425 mm
ComfortClose	ne
Počet dvířek	0
Hmotnost	22,8 kg
Výška	700 mm
Počet zásuvek	0
Se zvýšenou hranou	ano
Hloubka	650 mm
Užitná výška	425 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Korpus nahoře otevřený	ne
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	425 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12x20G
Druh produktu	Dílenský pojízdný kontejner

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21

914227 KO21