

Garant GRIDLINE

**Zásuvka, 12×20G, Výška čela zásuvky: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927500 50
GTIN	4062406109776
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

**Vhodné pro:**

Všechny skříňky 16G.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Užitná výška	25 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška čela	50 mm
Hmotnost	6,7 kg
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná šířka v G	12
Užitná hloubka v G	20
Oblast použití	Korpus pracovního stolu
Užitná hloubka	500 mm

Užitná šířka	300 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	12×20G
Druh produktu	Zásuvka