

Garant GRIDLINE

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 12×20G, Výška čela zásuvky: 50mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927505 50
GTIN	4062406109851
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

S **otevíráním jednotlivých zásuvek** – brání otevření zásuvek během přepravy. Nezbytně nutné pro všechny montážní vozíky, příp. pojízdné pracovní stoly a skříňky.

Vhodné pro:

Všechny skříňky 16G.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Výška čela	50 mm
Užitná výška	25 mm
Hmotnost	6,8 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná šířka v G	12

Užitná hloubka v G	20
Oblast použití	Montážní vozík
Užitná šířka	300 mm
Užitná hloubka	500 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Tloušťka materiálu	1 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	12×20G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky
užitečná šířka v G 12

951020 12