

Garant GRIDLINE

Skříň 24G se zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 300/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Užitná výška	225 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20

Šířka	600 mm
Hloubka	650 mm
Užitná výška pro zásuvky	225 mm
Počet zásuvek	3
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet dvířek	0
Hmotnost	37 kg
Výška	300 mm
Užitná šířka	550 mm
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Sada šroubů pro pracovní stoly GridLine Typ 1	927093 1
Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami Výška 300 mm	927720 300
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21

Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10

951025 10