

Garant GRIDLINE

Skříň 24G se zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 200/1**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 125

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Hmotnost	19,1 kg
Hloubka	650 mm
Počet dvířek	0
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška čela zásuvek	125 mm
Užitná výška pro zásuvky	125 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Počet zásuvek	1

Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná šířka	550 mm
Šířka	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná výška	125 mm
Výška	200 mm
Počet výsuvných polí	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Sada šroubů pro pracovní stoly GridLine Typ 1	927093 1
Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami Výška 200 mm	927720 200
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10