

Garant**Upínací kleštinový trn ER mini / úzký typ ADB, SK 50 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300667 11
GTIN	4062406109455
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Upínací matice jemně vyvážená **pro HSC**, s průchozím otvorem ER11. Stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).

Rozsah dodávky:

Včetně ER mini matice High-Speed č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308881 – 309434, ER upínací klíč č. 309740.

Technický popis

Rozsah upínání	0,5 - 7 mm
Vhodný upínací klíč č. 309740	11
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	16 mm
Užitná délka L _N	66 mm
Upínací Ø D ₁	1-7 mm
Upnutí	SK 50 A = 100
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308918 4
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308918 6
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308881 2
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308918 2
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308881 3
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308881 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308881 6
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308881 1

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308881 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308881 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1,5 mm	308881 1,5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308918 5
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm	656050 200
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308918 1
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6,5 mm	308881 6,5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308918 7
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308918 3
Sada upínacích kleštin ER 13dílná 1–7 mm	309010
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	309399 3,5
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309399 4
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308882 4
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308882 5
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309399 6

Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER kleštiny utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308882 6
Upínací kleštiny pro závitníky Jmenovitý upínací Ø d 2,5 mm	309399 2,5
Sada upínacích kleštin ER 7dílná 1–7 mm	309155
ER kleštiny utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308882 3