

HOLEX**Nástrčná stopka SK, SK / unášecí kužel: 40/16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby. Přesné provedení se strmým kuželem a tažným závitem.

Strmý kužel dle DIN 69871 A, část 1 s unášecí drážkou a závitem pro tažné čepy.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách a vyvrtávačkách se strmým kuželem. S vnitřním tažným závitem M16 a **kruhovou drážkou pro automatické upínání** (např. Maho, Deckel, Mikron atd.) též vhodné pro všechny standardní stroje **s ručním upínáním**).

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technický popis

Velikost strmého kuželu	40
Kužel Ø D	15,733 mm
Skličidlo s kuželem DIN 238	B 16
Barevný kód pro odpovídající stopku	SK 40
Vnitřní utahovací závit	M16
Druh produktu	Upínač vrtacího sklíčidla

