

Garant GRIDLINE

Skříň 24G se zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 800/7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927600 800/7
GTIN	4062406110123
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška	700 mm
Hloubka	650 mm
Výška čela zásuvek	200 mm

Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Šířka	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Hmotnost	109 kg
Počet zásuvek	7
Výška	800 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet dvířek	0
Užitná šířka	550 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami Výška 800 mm	927720 800
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10