

Garant GRIDLINE

Skříň 24G se zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 800/4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927600 800/4
GTIN	4062406109981
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 125, 200, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet zásuvek	4
Výška	800 mm
Užitná šířka	550 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	75 mm

Výška čela zásuvek	300 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Užitná výška	700 mm
Hmotnost	52 kg
Počet dvířek	0
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Šířka	600 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hloubka	650 mm
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 300 mm	927800 300
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125

Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami Výška 800 mm	927720 800
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10