

Garant GRIDLINE

Skříň 24G se zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 800/6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Šířka	600 mm
Počet zásuvek	6
Hmotnost	77 kg
Užitná výška	700 mm

Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná šířka	550 mm
Počet dvířek	0
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Výška	800 mm
Hloubka	650 mm
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
-----------------------------------	------------

Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami Výška 800 mm	927720 800
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10