

Garant GRIDLINE

**Skříň 24G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 900/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927610 900/3
GTIN	4062406110284
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Dveře s pravým dorazem.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

**Technický popis**

Výška dvířek	525 mm
--------------	--------

Výška	900 mm
Doraz dvířek	pravý
Užitná výška dvířek	525 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka	600 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška pro zásuvky	250 mm
Hmotnost	61 kg
Hloubka	650 mm
Počet dvířek	1
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Počet zásuvek	3
Užitná šířka	550 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Korpus skříňky 24G s dvířky s pravým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami Výška / výška dvířek 900/525 mm	927725 900/525
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10