

Garant GRIDLINE

**Skříň 24G se zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 900/6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hmotnost	81 kg
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	75 mm

Výška čela zásuvek	250 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Užitná výška	800 mm
Šířka	600 mm
Užitná šířka	550 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet dvířek	0
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet zásuvek	6
Hloubka	650 mm
Výška	900 mm
Užitná výška pro zásuvky	800 mm
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
-----------------------------------	------------

Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 250 mm	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami Výška 900 mm	927720 900
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10