

Garant GRIDLINE

Skříň 24G s dvířky s pravým dorazem, Výška / počet zásuvek: 600**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927615 600
GTIN	4062406110291
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Užitná šířka	550 mm
Užitná výška dvířek	525 mm

Hloubka	650 mm
Doraz dvířek	pravý
Počet dvířek	1
Počet zásuvek	0
Výška	600 mm
Hmotnost	26 kg
Šířka	600 mm
Užitná výška	525 mm
Výška dvířek	525 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927815 1
Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12
Police vytahovací Typ 1	927810 1
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12