


**Garant****Upínací matice ER High Speed, Pro ER: 11****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309610 11     |
| GTIN           | 4062406110031 |
| Třída artiklu  | 31Z           |

**Popis****Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. Matice povlakovaná pro: nižší hodnotu tření a **zvýšenou upínací sílu** a vysokou odolností proti opotřebení a korozi. **S šestihranem OK 17.**

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Zvláštní příslušenství:**

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

**Upozornění:**

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

**Technický popis**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Maximální utahovací moment | 40 Nm    |
| Závit                      | M14×0,75 |
| Rozměr klíče OK            | 17 mm    |
| Vnější Ø D                 | 19 mm    |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Celková délka L                 | 12 mm                             |
| Norma                           | DIN 6499 D                        |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Druh produktu                   | Upínací matice                    |