

HOLEX**Upínací trny kleštinové OZ, SK 40, Rozsah upínání: 2-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Převlečná matice uložená na kuličkovém ložisku.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách OZ dle ISO 10897.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny OZ č. 309540 – 309560, sada č. 309562 (typ 462 E) pro vel. 2 – 25, hákový klíč č. 628400.

Technický popis

Náhradní upínací matice č. 309670	2 - 25
Vnější Ø D	60 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	58/62
Závit M	M16
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Celková délka L	163 mm
Upínací Ø D ₁	1-16 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 2080

Obvodová házivost

 $\leq 3 \mu\text{m}$

Druh produktu

Kleštinový upínač