

**Upínací trn, SK 40, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302425 12
GTIN	4062406110079
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Technický popis**

Vnější Ø D	42 mm
Závit M	M16
Celková délka L	143 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Upínací Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Upnutí	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Upínací trn

---

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s  $\varnothing$  upnutí D1 12  
mm

---

309900 12